

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X40

Artikelnummer	55010.220.040
Merk	-
UBB	500571377596
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115940
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	40 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	40
P	2.5
s	32

Technische tekening

