

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X45

Artikelnummer	55010.220.045
Merk	-
UBB	500571377679
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115957
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	45
P	2.5
s	32

Technische tekening

