

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M22X130

Artikelnummer	55010.220.130
Merk	-
UBB	500571378412
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116039
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	130
P	2.5
s	32

Technische tekening

