

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X40

Artikelnummer	55010.240.040
Merk	-
UBB	500571378669
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116053
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	40 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	40
P	3
s	36

Technische tekening

