

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X120

Artikelnummer	55010.240.120
Merk	-
UBB	950351869728
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325518
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische tekening

