

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X150

Artikelnummer	55010.240.150
Merk	-
UBB	951351923838
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325549
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Technische tekening

