

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X110

Artikelnummer	55010.270.110
Merk	-
UBB	500571379402
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116138
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	110
P	3
s	41

Technische tekening

