

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X120

Artikelnummer	55010.270.120
Merk	-
UBB	950351870536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325655
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Technische tekening

