

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X60

Artikelnummer	55010.300.060
Merk	-
UBB	950351870619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325679
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	60 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	60
P	3.5
s	46

Technische tekening

