

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X120

Artikelnummer	55010.300.120
Merk	-
UBB	950351871294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325730
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Technische tekening

