

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M33X100

Artikelnummer	55010.330.100
Merk	-
UBB	951351924745
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325808
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technische tekening

