

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M36X120

Artikelnummer	55010.360.120
Merk	-
UBB	950351871781
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325877
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	120
P	4
s	55

Technische tekening

