

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X12



Artikelnummer	55012.060.012
Merk	-
UBB	500512345868
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310130
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
n	1.6
P	1
s	10

Technische tekening

