

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X16



Artikelnummer	55012.060.016
Merk	-
UBB	500512345942
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310147
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	16
n	1.6
P	1
s	10

Technische tekening

