



Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X30

Artikelnummer	55030.050.030
Merk	-
UBB	952351803467
UNSPSC	31161518
EAN	8715492326393
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-126
BS	≈4168-6
ASME	≈B18.3.4M
ISO	7380-1

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	9.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.75
L (mm)	30
P	0.8
s	3

Technische tekening

