



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X18

Artikelnummer	55040.040.018
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500512316083
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715494287623
-----	---------------

PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen
---------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M4
----------	----

Lengte	18 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	A4
-----------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Standaarden

DIN	7984
-----	------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	14
d-D	M4
dk	7
Voldraad als $L \leq$	20
k	2.8
L (mm)	18
P	0.7
s	2.5

Technische tekening

