



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X55

Artikelnummer	55040.080.055
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500512318717
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715494275460
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M8
----------	----

Lengte	55 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	A4
-----------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Standaarden

DIN	7984
-----	------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Voldraad als $L \leq$	30
k	5
L (mm)	55
P	1.25
s	5

Technische tekening

