



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X30

Artikelnummer	55042.040.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	952351084795
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492326911
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	6912
-----	------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan
------	---

worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
dh	2
dk	7
Voldraad als $L \leq$	16
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	3

Technische tekening

