



Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X16

Artikelnummer	55047.040.016
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500571725901
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715494129312
-----	---------------

PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M4
----------	----

Lengte	16 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	T-ster
---------------------	--------

Kopsoort	Verzonkenkop
----------	--------------

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	A4
-----------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Standaarden

ISO	≈10642
-----	--------

DIN	≈7991
-----	-------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (max.)	2.3
L (mm)	16
P	0.7
Sleutel	20
α	90

Technische tekening

