



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X6

Artikelnummer 55050.020.006

Merk -

UBB 951351809094

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327482

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	2
L (mm)	6

Technische tekening



P 0.4
s 1.5

FABORY