



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X8

Artikelnummer 55050.020.008

Merk -

UBB 951351809177

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327499

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	2
L (mm)	8

Technische tekening



P 0.4
s 1.5

FABORY