



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X10

Artikelnummer 55050.030.010

Merk -

UBB 950351872284

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327659

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	10

Technische tekening



