



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X22

Artikelnummer	55050.030.022
Merk	-
UBB	500571289494
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141208
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	22 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	22

Technische tekening



