



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X25

Artikelnummer	55050.030.025
Merk	-
UBB	951351810894
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327703
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	25

Technische tekening



