



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X30

Artikelnummer 55050.030.030

Merk -

UBB 951351810977

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327710

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	30

Technische tekening



