



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X45

Artikelnummer	55050.030.045
Merk	-
UBB	500571289569
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141215
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	45

Technische tekening



