



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X10

Artikelnummer	55050.040.010
Merk	-
UBB	950351872771
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327789
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	10

Technische tekening



