



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X14

Artikelnummer 55050.040.014

Merk -

UBB 500571289643

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141222

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	14

Technische tekening



