



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X16

Artikelnummer	55050.040.016
Merk	-
UBB	950351872938
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327802
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	16

Technische tekening



