



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X20

Artikelnummer 55050.040.020

Merk -

UBB 950351873019

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327819

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	20

Technische tekening



