



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X22

Artikelnummer 55050.040.022

Merk -

UBB 500571289809

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141246

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	22 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	22

Technische tekening



