



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X25

Artikelnummer 55050.040.025

Merk -

UBB 950351873191

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327826

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	25

Technische tekening



