



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X30

Artikelnummer	55050.040.030
Merk	-
UBB	950351873274
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327833
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	30

Technische tekening



