



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X45

Artikelnummer 55050.040.045

Merk -

UBB 951351811702

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327864

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	20
d-D	M4
dk(max.)	7
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	45

Technische tekening



