



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X6

Artikelnummer 55050.050.006

Merk -

UBB 500571290120

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141277

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	6

Technische tekening



