



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X8

Artikelnummer 55050.050.008

Merk -

UBB 951351812049

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327895

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	8

Technische tekening



