



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X10

Artikelnummer 55050.050.010

Merk -

UBB 950351873506

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327901

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	10

Technische tekening



