



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X12

Artikelnummer	55050.050.012
Merk	-
UBB	950351873688
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327918
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	12

Technische tekening



