



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X18

Artikelnummer 55050.050.018

Merk -

UBB 500571290203

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141284

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	18

Technische tekening



