



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X25

Artikelnummer	55050.050.025
Merk	-
UBB	950351873928
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327949
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	25

Technische tekening



