



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X35

Artikelnummer 55050.050.035

Merk -

UBB 950351874181

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327963

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	35

Technische tekening



