



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X90

Artikelnummer	55050.050.090
Merk	-
UBB	500571290617
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141321
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	90

Technische tekening



