



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X110

Artikelnummer	55050.050.110
Merk	-
UBB	500571290872
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141345
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	110

Technische tekening



