



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X14

Artikelnummer 55050.060.014

Merk -

UBB 500571291110

UNSPSC 31161605

EAN 8715494141376

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	14

Technische tekening



