



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X35

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 55050.060.035                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351875410                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492328120                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Lengte                   | 35 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Kopsoort                 | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-1   |
| DIN  | 912      |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO  | 4762     |
| NF   | E25-125  |
| NEN  | 1241     |

### Technische specificatie

|                       |    |
|-----------------------|----|
| b                     | 24 |
| d-D                   | M6 |
| dk(max.)              | 10 |
| Voldraad als $L \leq$ | 30 |
| k (max.)              | 6  |
| L (mm)                | 35 |

### Technische tekening



