



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X65

Artikelnummer	55050.060.065
Merk	-
UBB	500571291292
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141383
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	65 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	65

Technische tekening



P

1

s

5

FABORY