



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X70

Artikelnummer	55050.060.070
Merk	-
UBB	950351876087
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328182
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	70

Technische tekening



