



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X110

Artikelnummer	55050.060.110
Merk	-
UBB	951351813450
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328229
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	110

Technische tekening



P

1

s

5

FABORY