



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X150

Artikelnummer 55050.060.150

Merk -

UBB 951351813864

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328267

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	150

Technische tekening



