



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X20

Artikelnummer 55050.080.020

Merk -

UBB 950351876327

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328304

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	20

Technische tekening



P

1.25

S

FABORY

6